

**HOLEX®****Dwustronny klucz płaski, chromowane, rozwartość klucza: 12X14 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	610950 12X14
GTIN	4045197441454
Klasa artykułu	62A

**Opis****Wykonanie:**

Kute matrycowo. O wąskich zakresach tolerancji rozwartości. Chwył owalny.  
Chwył owalny.

**Norma:****DIN 3110 / ISO 3318****Materiał:**

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.  
długość klucza L: 171 mm  
maksymalna szerokość szczęki b1: 29 mm  
maksymalna szerokość szczęki b2: 32 mm  
maksymalna wysokość szczęki h: 6 mm

**Opis techniczny**

maksymalna szerokość szczęki b2	32 mm
rozwartość klucza 1	12 mm
maksymalna wysokość szczęki h	6 mm
maksymalna szerokość szczęki b1	29 mm
rozwartość klucza 2	14 mm
rozwartości kluczy	metryczny
długość klucza L	171 mm
norma	DIN 3110
norma	ISO 3318

położenie szczęki 1	15 stopni
położenie szczęki 2	15 stopni
powierzchnia	chromowane
Atrybut nazwy produktu	chromowane
nieiskrzący	nie
z obu stron taki sam wymiar pod klucz	nie