

**Krażek dogniatający wklęsły, Ø krążka: 10 mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 291440 10 |
| GTIN | 4030741009181 |
| Klasa artykułu | 29I |

Opis**Wykonanie:**

Wklęsłe krążki dogniatające HSS - typ RRE.
Obrabiane i polerowane (R_z 4 μ m).

Zaleta:

- **Lepsza jakość powierzchni.**
- **Utwardzanie powierzchni.**
- **Redukcja czasów procesowych.**

Zastosowanie:

Do nagniatania krążkiem walcowych elementów obrabianych.

Pasuje do :

Narzędzie do radełkowania bezwiórowego: nr 290000; 290001
szerokość rolki: 4 mm
Ø otworu walcowego: 4 mm

Opis techniczny

| | |
|--------------------|-------|
| Ø rolki | 10 mm |
| Ø otworu walcowego | 4 mm |

| | |
|----------------------------|---------|
| szerokość rolki | 4 mm |
| Materiał ostrza | HSS |
| współczynnik chropowatości | 4 µm |
| Kształt | wklęsły |
| typ | RRE |