

**Klucze płaskie, 2-stronne, fosforanowane, rozwartość klucza: 14X15mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	610900 14X15
GTIN	4045197384164
Klasa artykułu	62A

Opis**Wykonanie:**

Kute matrycowo. O wąskich polach tolerancji rozwartości.
Chwył owalny.

Norma:

DIN 3110 / ISO 3318

Materiał:

stal chromowo-wanadowa, fosforanowana.

Opis techniczny

maksymalna szerokość szczęki b2	35 mm
maksymalna wysokość szczęki h	6 mm
maksymalna szerokość szczęki b1	33 mm
rozwartość klucza 2	15 mm
rozwartość klucza 1	14 mm
rozwartości kluczy	metryczne
długość klucza L	186 mm
norma	DIN 3110
norma	ISO 3318
położenie szczęki 1	15 stopni
położenie szczęki 2	15 stopni

powierzchnia	fosforanowane
Atrybut nazwy produktu	fosforanowane
nieiskrzący	nie
z obu stron taki sam wymiar pod klucz	nie
Rodzaj produktu	Kluczy płaskie