

HOLEX®
Klucze płaskie, 2-stronne, fosforanowane, rozwartość klucza: 8X9 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	610900 8X9
GTIN	4045197384089
Klasa artykułu	62A

Opis
Wykonanie:

Kute matrycowo, o wąskiej tolerancji rozwartości.

Chwył owalny.

Norma:

DIN 3110 / ISO 3318

Materiał:

stal chromowo-wanadowa, fosforanowana.

długość klucza L: 136 mm

maksymalna szerokość szczęki b1: 20 mm

maksymalna szerokość szczęki b2: 22 mm

maksymalna wysokość szczęki h: 4 mm

Opis techniczny

rozwartość klucza 2	9 mm
rozwartość klucza 1	8 mm
maksymalna szerokość szczęki b2	22 mm
maksymalna wysokość szczęki h	4 mm
maksymalna szerokość szczęki b1	20 mm
rozwartości kluczy	metryczne
długość klucza L	136 mm
norma	DIN 3110
norma	ISO 3318

położenie szczęki 1	15 stopni
położenie szczęki 2	15 stopni
powierzchnia	fosforanowane
Atrybut nazwy produktu	fosforanowane
nieiskrzący	nie
z obu stron taki sam wymiar pod klucz	nie