

**Biurowy regał podstawowy, głębokości 600 mm, wys. / szer.półki:
2300/1000mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	990595 2300/1000
GTIN	4004514220141
Klasa artykułu	96P

Opis**Wykonanie:**

Profile teowe od frontu oraz półki bez perforacji.
Usztywnienie przez rygle podłużne. Ogranicznik środkowy zapobiega przesuwaniu się segregatorów albo dokumentacji. Dno bez ogranicznika środkowego.

Maksymalna nośność: 150 kg na półkę.

Głębokość regału 600 mm: Regał dwustronny. Mieści do 192 segregatorów w polu o wysokości 2300 mm.

Opis:

Wymiary konstrukcyjne:

Regał podstawowy: długość nominalna + 60 mm

Regał dostawny: długość nominalna +6 mm

Całkowita głębokość ramy: głębokość nominalna + 36 mm

Długość wybozeniowa: maks. 600 mm

wskazówka:

- **Regały o stosunku wysokości do głębokości większym od 5:1 muszą być zabezpieczone przed przewróceniem.**
- **Elementy do mocowania w posadzce i ścianie nie należą do zakresu dostawy.**

Opis techniczny

wymiar montażowy szerokości regału podstawowego	1060 mm
---	---------

szerokość	1000 mm
Liczba półek	7
głębokość	600 mm
wysokość	2300 mm
Grubość półki	25 mm
Regulacja wysokości co	25 mm
Wykonanie montażowe	Regały łączone wtykowo
materiał	ocynkowane
Atrybut nazwy produktu	głębokości 600 mm
Rodzaj produktu	Regał na segregatory

Akcesoria

Stopa zaciskowa	990852
-----------------	--------