

Biurowy regał dostawny, głębokości 600 mm, wys. / szer.półki: 2000/1000mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	990596 2000/1000
GTIN	4004514220110
Klasa artykułu	96P

Opis**Wykonanie:**

Profile teowe od frontu oraz półki bez perforacji.
Usztywnienie przez rygle podłużne. Ogranicznik środkowy zapobiega przesuwaniu się segregatorów albo dokumentacji. Dno bez ogranicznika środkowego.

Maksymalna nośność: 150 kg na półkę.

Głębokość regału 600 mm: Regał dwustronny. Mieści do 192 segregatorów w polu o wysokości 2300 mm.

Opis:

Wymiary konstrukcyjne:

Regał podstawowy: długość nominalna + 60 mm

Regał dostawny: długość nominalna + 6 mm

Całkowita głębokość ramy: głębokość nominalna + 36 mm

Długość wyboczeniowa: maks. 600 mm

wskazówka:

- **Regały o stosunku wysokości do głębokości większym od 5:1 muszą być zabezpieczone przed przewróceniem.**
- **Elementy do mocowania w posadzce i ścianie nie należą do zakresu dostawy.**

Opis techniczny

wysokość	2000 mm
----------	---------

Liczba półek	6
szerokość	1000 mm
głębokość	300 mm
wymiar montażowy szerokości regału dostawnego	1006 mm
Grubość półki	25 mm
Regulacja wysokości co	25 mm
Wykonanie montażowe	Regały łączone wtykowo
materiał	ocynkowane
Atrybut nazwy produktu	głębokości 600 mm
Rodzaj produktu	Regał na segregatory

Akcesoria

Stopa zaciskowa	990852
-----------------	--------