

**Klucze płaskie, 2-stronne, fosforanowane, rozwartość klucza: 32X36mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	610900 32X36
GTIN	4045197384355
Klasa artykułu	62A

Opis**Wykonanie:**

Kute matrycowo. O wąskich polach tolerancji rozwartości.
Chwył owalny.

Norma:

DIN 3110 / ISO 3318

Materiał:

stal chromowo-wanadowa, fosforanowana.

Opis techniczny

maksymalna szerokość szczęki b2	80 mm
maksymalna wysokość szczęki h	10 mm
rozwartość klucza 1	32 mm
maksymalna szerokość szczęki b1	70 mm
rozwartość klucza 2	36 mm
rozwartości kluczy	metryczne
długość klucza L	325 mm
norma	DIN 3110
norma	ISO 3318
położenie szczęki 1	15 stopni
położenie szczęki 2	15 stopni

powierzchnia	fosforanowane
Atrybut nazwy produktu	fosforanowane
nieiskrzący	nie
z obu stron taki sam wymiar pod klucz	nie
Rodzaj produktu	Kluczy płaskie