



Szczypce do instalacji wodnych Cobra®, czernione z uchem zabezpieczającym, długość całkowita: 250 mm



Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 706020 250 |
| GTIN | 4003773080152 |
| Klasa artykułu | 73F |

Opis

Wykonanie:

Szczypce z uchem ochronnym do umieszczania zabezpieczeń przed upadkiem. Ucho ochronne zespawane z nakładką, obciążalne dynamicznie do wysokości upadku do 3 m.

Zastosowanie:

Do stosowania w budownictwie naziemnym, podziemnym, konserwacji budynków, podczas wspinaczki przemysłowej, krycia dachów, w budowie stoisk targowych itd.

Materiał:

Stal elektrolityczna, chromowo - wanadowa, kuta matrycowo.

Średnica mocowania sześciokąta: 46 mm

rozstaw do rur: 2 cal

Liczba zapadek nastawiania precyzyjnego: 25

Opis techniczny

| | |
|---|--------|
| długość całkowita | 250 mm |
| Średnica mocowania sześciokąta | 46 mm |
| Liczba zapadek nastawiania precyzyjnego | 25 |
| rozstaw do rur | 2 cal |

Akcesoria

| | |
|--|-------------|
| Karabińczyk DOUBLE TRI | 098194 |
| Karabińczyk STEEL D TRI | 098195 |
| Karabińczyk OVALSTEEL SC | 098196 |
| Zestaw punktów mocujących, 10-elem. Typ 1 | 098230 1 |
| Zestaw punktów mocujących, 10-elem. Typ 2 | 098230 2 |
| Lonża Bungee Nośność 4,5 kg | 098240 4,5 |
| Lonża Bungee Nośność 15,9 kg | 098240 15,9 |
| Zestaw lonży specjalnej, 10-elem., linka mocująca spiralna Typ H2H | 098245 H2H |
| Zestaw lonży specjalnej, 10-elem., linka mocująca spiralna Typ C2L | 098245 C2L |
| Zestaw lonży specjalnej, 10-elem., linka mocująca spiralna Typ T2T | 098245 T2T |
| Zestaw opasek na przegub ręki, 10-elem. 10-elem. Typ 1 | 098250 1 |
| Zestaw opasek na przegub ręki, 10-elem. 10-elem. Typ 2 | 098250 2 |