

HOLEX®**Dwustronny klucz płaski, chromowane, rozwartość klucza: 13X15 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	610950 13X15
GTIN	4045197159250
Klasa artykułu	62A

Opis**Wykonanie:**

Kute matrycowo. O wąskich zakresach tolerancji rozwartości. Chwył owalny.
Chwył owalny.

Norma:**DIN 3110 / ISO 3318****Materiał:**

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.
długość klucza L: 186 mm
maksymalna szerokość szczęki b1: 33 mm
maksymalna szerokość szczęki b2: 35 mm
maksymalna wysokość szczęki h: 6 mm

Opis techniczny

rozwartość klucza 1	13 mm
maksymalna szerokość szczęki b1	33 mm
maksymalna szerokość szczęki b2	35 mm
rozwartość klucza 2	15 mm
maksymalna wysokość szczęki h	6 mm
rozwartości kluczy	metryczny
długość klucza L	186 mm
norma	DIN 3110
norma	ISO 3318

położenie szczęki 1	15 stopni
położenie szczęki 2	15 stopni
powierzchnia	chromowane
Atrybut nazwy produktu	chromowane
nieiskrzący	nie
z obu stron taki sam wymiar pod klucz	nie