

**Nasadka 6-kątna, 1/4 cala, rozwartość klucza: 9 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	631000 9
GTIN	4018754000050
Klasa artykułu	63A

**Opis****Wykonanie:**

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby. Gniazdo 4-kątne wg DIN 3120 D 6,3.

Specjalna technologia odkuwania zapewnia optymalny przebieg włókien materiału. Wąskie tolerancje rozwartości kluczy. Nasadki nie ślizgają się, dzięki czemu nie niszczą łbów śrub i nakrętek. Hartowane w oleju, w wyniku czego są pozbawione naprężeń i odkształceń, co zapewnia dokładne pasowanie. Zaokrąglone krawędzie z profilem **AS-drive**.

**Norma:****DIN 3124-S****Materiał:**

Stal wysokowydajna HPQ®; niełuszcząco chromowana na podłożu niklowym.

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/4 cal

Ø po stronie napędu: 12,8 mm

długość: 23 mm

**Opis techniczny**

długość	23 mm
Ø po stronie napędu	12,8 mm
rozwartość klucza	9 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/4 cal

kształt czopu lub gniazda wyjściowego	do kluczy nasadowych 6-kątnych
Rodzaj produktu	Klucz nasadowy

## Akcesoria

Zestaw kluczy nasadowych czworokątnych, czworokąt 1/4;  
3/8 cala 48-elem.

630006

Zestaw kluczy nasadowych 1/4"-czterokątnych 33 elem.  
metryczne / calowe

630661

Zestaw kluczy nasadowych czworokątnych QuickRelease,  
1/4 cala 22-elem.

630291

Zestaw kluczy nasadowych czworokątnych, 1/4; 1/2 cala  
63-elem.

630021