



Nasadka 6-kątna, 1/4 cala, rozwartość klucza: 10mm



Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 631000 10 |
| GTIN | 4018754000067 |
| Klasa artykułu | 63A |

Opis

Wykonanie:

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby. Specjalna technologia odkuwania zapewnia optymalny przebieg włókien materiału. Wąskie tolerancje rozwartości kluczy. Nasadki nie ślizgają się, dzięki czemu nie niszczą łbów śrub i nakrętek. Hartowane w oleju, w wyniku czego są pozbawione naprężeń i odkształceń, co zapewnia dokładne pasowanie. Zaokrąglone krawędzie z profilem **AS-drive**.
Gniazdo 4-kątne wg DIN 3120-D 6,3.

Norma:

DIN 3124-S

Materiał:

Stal wysokowydajna HPQ®; niełuszcząco chromowana na podłożu niklowym.

wskazówka:

WAŻNE!

W przypadku tego produktu istnieje również alternatywa marki GARANT!

Numer zalecanego produktu: 631029

Opis techniczny

| | |
|---------------------|---------|
| długość | 23 mm |
| Ø po stronie napędu | 14,3 mm |
| rozwartość klucza | 10 mm |

| | |
|--|--------------------------------|
| czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/4 cal |
| kształt czopu lub gniazda wyjściowego | do kluczy nasadowych 6-kątnych |
| materiał | Stal wysokowydajna HPQ® |
| Rodzaj produktu | Klucz nasadowy |