

**HOLEX®****Nasadka wkrętakowa 6-kątna IMPACT, 1/2 cala, sześciokąt: 12 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	651310 12
GTIN	4045197215383
Klasa artykułu	62D

**Opis****Wykonanie:**

Trwała konstrukcja, przewidziana do zastosowania w elektrycznych albo pneumatycznych wkrętarkach udarowych. Z otworem poprzecznym i rowkiem pierścieniowym do zamocowania 4-kąta wewnętrznego wg DIN 3121.

**Ze względów na bezpieczeństwo mocować, używając zawsze odpowiedniego złącza trzpieniowego i gumowego pierścienia.**

**Ze względu na bezpieczeństwo mocować, używając zawsze odpowiedniego złącza trzpieniowego i gumowego pierścienia.**

**Materiał:**

stal chromowo-wanadowa, czerniona.

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/2 cal

Ø po stronie napędu: 25 mm

długość: 75 mm

**Opis techniczny**

Ø po stronie napędu	25 mm
sześciokąt	12 mm
długość	75 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/2 cal
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	wkrętak 6-kątny

## Akcesoria

Kołek łączący do nasadek 1/2 cala Øxdługość 3X20 mm	651900 3X20
Pierścień gumowy do nasadek 1/2 cala Ø 25 mm	651800 25
Zestawy zacisków zabezpieczających do nasadek, 1/2 cala, 10 szt., wraz z wyciągaczem typ 3	651790 3