



Lampy maszynowe LED płaskie, Typ: 560 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	081436 560
GTIN	4260131236051
Klasa artykułu	08C

Opis

Wykonanie:

Solidne lampy warsztatowe diodowe w **obudowie aluminiowej**, z satynowaną szybą akrylową, zapewniające **równomierne oświetlenie w zakresie 160 stopni..**

- **Nie powoduje odbicia światła, olśnienia i migania.**
- **Podłączanie do zasilacza 24 V albo do obwodu sterowania maszyny 24V.**
- **Wodoszczelne zgodnie z IP67.**

w dostawie::

Dwa magnesy z powłoką gumową, zasilacz.

stopień ochrony IP: IP 67

wydajność świetlna: 25 W

Strumień światła: 2400 lm

Klasa wydajności energetycznej : A

Szerokość całkowita: 50 mm

wys. całkowita: 15 mm

Opis techniczny

wydajność świetlna	25 W
Strumień światła	2400 lm
Klasa wydajności energetycznej	A
Źródło światła	Moduł LED

wys. całkowita	15 mm
Szerokość całkowita	50 mm
strefa wg ATEX	brak
stopień ochrony IP	IP 67