



Nasadki wkrętakowe 6-kątne IMPACT, 1/2 cala, z końcówką sferyczną, sześciokąt: 7mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	651315 7
GTIN	4045197592064
Klasa artykułu	62D

Opis

Wykonanie:

Trwała konstrukcja, przewidziana do zastosowania w elektrycznych albo pneumatycznych wkrętarkach udarowych. Z otworem poprzecznym i rowkiem pierścieniowym do zamocowania 4-kąta wewnętrznego wg DIN 3121.

Ze względów na bezpieczeństwo mocować, używając zawsze odpowiedniego złącza trzpieniowego i gumowego pierścienia.

Ze względów na bezpieczeństwo mocować, używając zawsze odpowiedniego złącza trzpieniowego i gumowego pierścienia.

Materiał:

stal chromowo-wanadowa, czerniona.

Opis techniczny

Ø po stronie napędu	25 mm
sześciokąt	7 mm
długość	75 mm

Karta danych

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/2 cal
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	wkręta 6-kątne
nadają się do zastosowania maszynowego	tak
Rodzaj produktu	Klucz nasadowy

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/651315-7>