

Garant**Nasadka 6-kątna, 1/4 cala Surface Drive, rozwartość klucza: 10mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	631225 10
GTIN	4045197497093
Klasa artykułu	61A

Opis**Wykonanie:**

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby. Gniazdo 4-kątne wg DIN 3120-D 6,3.

Nasadka o profilu Surface Drive umożliwia trwalsze pasowanie i wyższą siłę oddziaływania. Siły przenoszone są bezpośrednio na płaszczyzny nakrętki śrub, ich wrażliwe krawędzie nie ulegają zniszczeniu. Surface Drive umożliwia dokręcenie lub odkręcenie również śrub o wymiarach pośrednich, np. calowych (A/F, BSF, BSW) oraz śrub zużytych. Nasadki z otworem przelotowym.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

Opis techniczny

odpowiednie do wielkości metrycznych (wymiary amerykańskie)	3/8 cal
rozwartość klucza	10 mm
Ø po stronie napędu	14,5 mm
długość	24,8 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/4 cal
profil nasadek sześciokątnych	Surfacedrive
norma	DIN 3124

kształt czopu lub gniazda wyjściowego	nasadki 6-kątne Surfacedrive
materiał	stal chromowo-wanadowa
powierzchnia	chromowana
z profilem AS-drive	nie
Rodzaj produktu	Klucz nasadowy