

Sprawdziany trzpieniowe graniczne chromowane na twardo H7, Ø wymiaru nomin.: 86 mm



Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 484040 86 |
| GTIN | 2050001955722 |
| Klasa artykułu | 48B |

Opis

Wykonanie:

Strony przechodnie tych sprawdzianów roboczych są wykonane z **naddatkiem na ścieranie** wg DIN 7164.

powierzchnie pomiarowe strony przechodniej pokryte chromem twardym.
Zapewnia to 8-krotnie większą trwałość.

Norma:

Toleranz und Abmaße nach **DIN 1938-1, DIN 2245-1 und DIN 7164.**

wskazówka:

- **inne wielkości pośrednie na zapytanie ofertowe lub można je po prostu zamówić pod adresem www.hoffmann-goup.com, np. nr 484000, wielk. 82.**

Kalibracja: M2

Opis techniczny

| | |
|------------------|------------|
| Ø wymiaru nomin. | 86 mm |
| norma | DIN 7150-2 |
| norma | DIN 7164 |
| pole tolerancji | H |
| jakość | 7 |
| Kalibracja | M2 |

Usługi

| | |
|----------------------------------------------------------------|------------|
| Kalibracja sprawdzianów tłoczkowych granicznych Ø maks. 200 mm | 018400 200 |
| Znakowanie opis laserowy | 018940 |
| Kalibracja DAkkS Wymiar pośredni maksymalna Ø 200 mm | 019620 200 |