

**Sprawdziany trzpieniowe graniczne chromowane na twardo H7, Ø wymiaru nomin.: 88 mm**



## Dane zamówienia

Numer katalogowy	484040 88
GTIN	2050001955746
Klasa artykułu	48B

## Opis

### Wykonanie:

Strony przechodnie tych sprawdzianów roboczych są wykonane z **naddatkiem na ścieranie** wg DIN 7164.

**powierzchnie pomiarowe strony przechodniej pokryte chromem twardym.**<BR/>Zapewnia to 8-krotnie większą trwałość.

### Norma:

Toleranz und Abmaße nach **DIN 1938-1, DIN 2245-1 und DIN 7164.**

### wskazówka:

- **inne wielkości pośrednie na zapytanie ofertowe lub można je po prostu zamówić pod adresem [www.hoffmann-goup.com](http://www.hoffmann-goup.com), np. nr 484000, wielk. 82.**

Kalibracja: M2

## Opis techniczny

Ø wymiaru nomin.	88 mm
norma	DIN 7150-2
norma	DIN 7164
pole tolerancji	H
jakość	7
Kalibracja	M2

## Usługi

Kalibracja sprawdzianów tłoczkowych granicznych Ø maks. 200 mm	018400 200
Znakowanie opis laserowy	018940
Kalibracja DAkkS Wymiar pośredni maksymalna Ø 200 mm	019620 200