



Szczypce montażowe, wersja długa, odchylone pod kątem 45°, długość całkowita: 280mm



Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 713780 280 |
| GTIN | 4003773079422 |
| Klasa artykułu | 73F |

Opis

Wykonanie:

Umożliwia łatwe chwytanie, trzymanie i prowadzenie małych miedzianych rur, śrub i kabli oraz innych okrągłych części przez frezowane rowki o gładkiej powierzchni. Szczypce czernione, główka polerowana, uchwyty powlekane tworzywem sztucznym.

Zastosowanie:

Odpowiednie do prac związanych z chwytaniem, justowaniem i montowaniem w trudno dostępnych miejscach dzięki smukłej, bardzo długiej konstrukcji.

Norma:

DIN ISO 5743

Materiał:

Stal elektryczna chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.

Opis techniczny

| | |
|-------------------|---|
| długość szczęk | 70 mm |
| długość całkowita | 280 mm |
| masa | 235 g |
| kształt szczęk | owalne, ostre |
| norma | DIN ISO 5743 |
| wykonanie szczęk | odchylone pod kątem 45°, ząbkowane wewnątrz |
| Uchwyt | powlekane tworzywem sztucznym |

| | |
|-----------------|--|
| material | Stal elektryczna chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju |
| powierzchnia | czernione, główka polerowana |
| Rodzaj produktu | Szczypce |