



Nasadka do śrub Torx®, IMPACT 1/2 cala, profil Torx®: E14



Dane zamówienia

Numer katalogowy	651500 E14
GTIN	4045197215536
Klasa artykułu	62D

Opis

Wykonanie:

Trwała konstrukcja, przewidziana do zastosowania w elektrycznych albo pneumatycznych wkrętarkach udarowych. Z otworem poprzecznym i rowkiem pierścieniowym do zamocowania 4-kąta wewnętrznego wg DIN 3121.

Ze względów na bezpieczeństwo mocować, używając zawsze odpowiedniego złącza trzpieniowego i gumowego pierścienia.

Materiał:

stal chromowo-wanadowa, czerniona.

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/2 cal

Ø po stronie napędu: 17,7 mm

długość: 38 mm

Opis techniczny

Ø po stronie napędu	17,7 mm
profil Torx®	E14
długość	38 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/2 cal
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Klucz nasadowy do śrub TORX®
Rodzaj produktu	Klucz nasadowy

Akcesoria

Kolek łączący do nasadek 1/2 cala Ø×długość 3X20 mm

651900 3X20

Pierścień gumowy do nasadek 1/2 cala Ø 25 mm

651800 25

Zestawy zacisków zabezpieczających do nasadek, 1/2 cala,
10 szt., wraz z wyciągaczem Typ 3

651790 3