

**Nasadka 6-kątna, 1/4 cala, rozwartość klucza: 5,5 mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 631000 5,5 |
| GTIN | 4018754000142 |
| Klasa artykułu | 63A |

Opis**Wykonanie:**

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby. Gniazdo 4-kątne wg DIN 3120 D 6,3.

Specjalna technologia odkuwania zapewnia optymalny przebieg włókien materiału. Wąskie tolerancje rozwartości kluczy. Nasadki nie ślizgają się, dzięki czemu nie niszczą łbów śrub i nakrętek. Hartowane w oleju, w wyniku czego są pozbawione naprężeń i odkształceń, co zapewnia dokładne pasowanie. Zaokrąglone krawędzie z profilem **AS-drive**.

Norma:**DIN 3124-S****Materiał:**

Stal wysokowydajna HPQ®; niełuszcząco chromowana na podłożu niklowym.

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/4 cal

Ø po stronie napędu: 8,5 mm

długość: 23 mm

Opis techniczny

| | |
|--|---------|
| rozwartość klucza | 5,5 mm |
| długość | 23 mm |
| Ø po stronie napędu | 8,5 mm |
| czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/4 cal |

| | |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| kształt czopu lub gniazda wyjściowego | do kluczy nasadowych 6-kątnych |
| Rodzaj produktu | Klucz nasadowy |

Akcesoria

Zestaw kluczy nasadowych czworokątnych, czworokąt 1/4;
3/8 cala 48-elem.

630006

Zestaw kluczy nasadowych 1/4"-czterokątnych 33 elem.
metryczne / calowe

630661

Zestaw kluczy nasadowych czworokątnych, 1/4; 1/2 cala
63-elem.

630021

Zestaw kluczy nasadowych czworokątnych QuickRelease,
1/4 cala 22-elem.

630291