



## Nasadki wkrętakowe 6-kątne IMPACT, 1/2 cala, z końcówką sferyczną, sześciokąt: 10mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	651315 10
GTIN	4045197592088
Klasa artykułu	62D

### Opis

#### Wykonanie:

Trwała konstrukcja, przewidziana do zastosowania w elektrycznych albo pneumatycznych wkrętarkach udarowych. Z otworem poprzecznym i rowkiem pierścieniowym do zamocowania 4-kąta wewnętrznego wg DIN 3121.

**Ze względów na bezpieczeństwo mocować, używając zawsze odpowiedniego złącza trzpieniowego i gumowego pierścienia.**

**Ze względów na bezpieczeństwo mocować, używając zawsze odpowiedniego złącza trzpieniowego i gumowego pierścienia.**

#### Materiał:

stal chromowo-wanadowa, czerniona.

### Opis techniczny

sześciokąt	10 mm
długość	75 mm
Ø po stronie napędu	25 mm

## Karta danych

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/2 cal
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	wkrętak 6-kątny
nadają się do zastosowania maszynowego	tak
Rodzaj produktu	Klucz nasadowy

### **Odpowiednie produkty**

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/651315-10>