

Sprawdziany szczękowe graniczne, a – zc, Ø wymiaru nomin.: 96 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	484222 96
GTIN	2050001956354
Klasa artykułu	48B

Opis

Wykonanie:

Sprawdziany szczękowe, 2-graniczne z wysokiej jakości stali na sprawdziany, hartowane, odpuszczone, szlifowane i docierane. Strona przechodnia z **naddatkiem na ścieranie** wg DIN 7164.

Do **zakresów tolerancji ISO a – zc w jakościach 6 – 13.**

Zastosowanie:

Do sprawdzania wałków do pasowań luźnych, mieszanych i ciasnych.

Norma:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN 1938-1, DIN 2231 und DIN 7163.**

wskazówka:

Należy określić wymagane dopasowanie. Przy zamawianiu należy podać **pole tolerancji (A-ZC)** i klasę dokładności (6-13), np. nr 484222 wielk. **10f9**. Sprawdzian z precyzyjnym pasowaniem (klasa dokładności 5) i bardziej precyzyjnymi tolerancjami dostępny na zapytanie.

Kalibracja: M4

Opis techniczny

Ø wymiaru nomin.	96 mm
norma	DIN 7150-2
norma	DIN 7163
norma	DIN 7164

pole tolerancji	a – zc
jakość	6 – 13
Atrybut nazwy produktu	6 – 13
Atrybut nazwy produktu	a – zc
materiał	Stal na sprawdziany
Kalibracja	M4
Rodzaj produktu	Sprawdzian szczękowy graniczny, dwustronny

Usługi

Kalibracja sprawdzianów szczękowych granicznych maks. wymiar nominalny 200 mm	018420 200
Znakowanie opis laserowy Typ	018940