



**Nasadki wkrętakowe 6-kątne IMPACT, 1/2 cala, z końcówką sferyczną, sześciokąt: 12mm**



**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	651315 12
GTIN	4045197592095
Klasa artykułu	62D

**Opis**

**Wykonanie:**

Trwała konstrukcja, przewidziana do zastosowania w elektrycznych albo pneumatycznych wkrętarkach udarowych. Z otworem poprzecznym i rowkiem pierścieniowym do zamocowania 4-kąta wewnętrznego wg DIN 3121.

**Ze względów na bezpieczeństwo mocować, używając zawsze odpowiedniego złącza trzpieniowego i gumowego pierścienia.**

**Ze względów na bezpieczeństwo mocować, używając zawsze odpowiedniego złącza trzpieniowego i gumowego pierścienia.**

**Materiał:**

stal chromowo-wanadowa, czerniona.

**Opis techniczny**

długość	75 mm
sześciokąt	12 mm
Ø po stronie napędu	25 mm

## Karta danych

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/2 cal
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	wkrętak 6-kątny
nadają się do zastosowania maszynowego	tak
Rodzaj produktu	Klucz nasadowy

### **Odpowiednie produkty**

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/651315-12>