

**HOLEX®****Noże prawe, zbliżone do DIN 4972 (ISO 2), M20, chwyt kwadratowy: 16 mm**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	296130 16
GTIN	4045197884732
Klasa artykułu	22E

## Opis

**Wykonanie:**

wyposażone w płytki skrawające z węglików spiekanych, szlifowane diamentem.

**Zastosowanie:**

P20/K25 do obróbki stali i żeliwa.

M20 do obróbki stali nierdzewnych.

**Ważne:**

Przy skrawaniu zgrubnym i przerywanym konieczne należy obciągnąć ostrze osełką ręczną z węgla boru nr 558400 lub 558420.

długość całkowita: 110 mm

## Opis techniczny

chwyt kwadratowy	16 mm
długość całkowita	110 mm
Materiał ostrza &nbsp;	M20