

**HOLEX****Noże prawe, zbliżone do DIN 4972 (ISO 2), M20, chwyt kwadratowy: 32mm**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	296130 32
GTIN	4045197884763
Klasa artykułu	22E

## Opis

**Wykonanie:**

wyposażone w płytki skrawające z węglików spiekanych, szlifowane diamentem.

**Zastosowanie:**

P20/K25 do obróbki stali i żeliwa.

M20 do obróbki stali nierdzewnych.

**Ważne:**

Przy skrawaniu zgrubnym i przerywanym konieczne należy obciągnąć ostrze docierakiem ręcznym z węgla boru (nr 558812).

## Opis techniczny

chwyt kwadratowy	32 mm
długość całkowita	170 mm
Materiał ostrza	M20
Rodzaj produktu	Nóż tokarski