



Nasadka do śrub Torx®, IMPACT 1/2 cala, profil Torx®: E18



Dane zamówienia

Numer katalogowy	651500 E18
GTIN	4045197215550
Klasa artykułu	62D

Opis

Wykonanie:

Trwała konstrukcja, przewidziana do zastosowania w elektrycznych albo pneumatycznych wkrętarkach udarowych. Z otworem poprzecznym i rowkiem pierścieniowym do zamocowania 4-kąta wewnętrznego wg DIN 3121.

Ze względów na bezpieczeństwo mocować, używając zawsze odpowiedniego złącza trzpieniowego i gumowego pierścienia.

Materiał:

stal chromowo-wanadowa, czerniona.

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/2 cal

Ø po stronie napędu: 22 mm

długość: 38 mm

Opis techniczny

profil Torx®	E18
długość	38 mm
Ø po stronie napędu	22 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/2 cal
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Klucz nasadowy do śrub TORX®
Rodzaj produktu	Klucz nasadowy

Akcesoria

Kołek łączący do nasadek 1/2 cala Øxdługość 3X20 mm	651900 3X20
Zestawy zacisków zabezpieczających do nasadek, 1/2 cala, 10 szt., wraz z wyciągaczem Typ 3	651790 3
Pierścień gumowy do nasadek 1/2 cala Ø 25 mm	651800 25