

**HOLEX****Wytaczaki spiczaste, prawe, zbliżone do DIN 4974 (ISO 9), M20, chwyt kwadratowy: 10mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	296430 10
GTIN	4045197884824
Klasa artykułu	22E

**Opis****Wykonanie:**

wyposażone w płytki skrawające z węglików spiekanych, szlifowane diamentem.

**Zastosowanie:**

P20/K25 do obróbki stali i żeliwa.

M20 do obróbki stali nierdzewnych.

**Ważne:**

Przy skrawaniu zgrubnym i przerywanym konieczne należy obciągnąć ostrze docierakiem ręcznym z węgla boru (nr 558812).

**Opis techniczny**

chwyt kwadratowy	10 mm
do otworów o Ø powyżej	18 mm
długość całkowita	150 mm
Materiał ostrza	M20
Rodzaj produktu	Nóż tokarski