

HOLEX**Wytaczaki spiczaste, prawe, zbliżone do DIN 4974 (ISO 9), M20, chwyt kwadratowy: 12mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	296430 12
GTIN	4045197884831
Klasa artykułu	22E

Opis**Wykonanie:**

wyposażone w płytki skrawające z węglików spiekanych, szlifowane diamentem.

Zastosowanie:

P20/K25 do obróbki stali i żeliwa.

M20 do obróbki stali nierdzewnych.

Ważne:

Przy skrawaniu zgrubnym i przerywanym konieczne należy obciągnąć ostrze docierakiem ręcznym z węgla boru (nr 558812).

Opis techniczny

chwyt kwadratowy	12 mm
do otworów o Ø powyżej	21 mm
długość całkowita	180 mm
Materiał ostrza	M20
Rodzaj produktu	Nóż tokarski