

HOLEX**Wytaczaki spiczaste, prawe, zbliżone do DIN 4974 (ISO 9), M20, chwyt kwadratowy: 16mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	296430 16
GTIN	4045197884848
Klasa artykułu	22E

Opis**Wykonanie:**

wyposażone w płytki skrawające z węglików spiekanych, szlifowane diamentem.

Zastosowanie:

P20/K25 do obróbki stali i żeliwa.

M20 do obróbki stali nierdzewnych.

Ważne:

Przy skrawaniu zgrubnym i przerywanym konieczne należy obciągnąć ostrze docierakiem ręcznym z węgla boru (nr 558812).

Opis techniczny

do otworów o \varnothing powyżej	27 mm
chwyt kwadratowy	16 mm
długość całkowita	210 mm
Materiał ostrza	M20
Rodzaj produktu	Nóż tokarski