

**HOLEX****Wytaczaki spiczaste, lewe, zbliżone do DIN 4974 (ISO 9), P20/K25, chwyt kwadratowy: 10mm****Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 296455 10     |
| GTIN             | 4045197884879 |
| Klasa artykułu   | 22E           |

**Opis****Wykonanie:**

wyposażone w płytki skrawające z węglików spiekanych, szlifowane diamentem.

**Zastosowanie:**

P20/K25 do obróbki stali i żeliwa.

M20 do obróbki stali nierdzewnych.

**Ważne:**

Przy skrawaniu zgrubnym i przerywanym konieczne należy obciągnąć ostrze docierakiem ręcznym z węgla boru (nr 558812).

**Opis techniczny**

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| chwyt kwadratowy                   | 10 mm        |
| do otworów o $\varnothing$ powyżej | 18 mm        |
| długość całkowita                  | 150 mm       |
| Materiał ostrza                    | P20/K25      |
| Rodzaj produktu                    | Nóż tokarski |