

HOLEX®**Wytaczaki spiczaste, lewe, zbliżone do DIN 4974 (ISO 9), P20/K25, chwyt kwadratowy: 12 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	296455 12
GTIN	4045197884886
Klasa artykułu	22E

Opis**Wykonanie:**

wyposażone w płytki skrawające z węglików spiekanych, szlifowane diamentem.

Zastosowanie:

P20/K25 do obróbki stali i żeliwa.

M20 do obróbki stali nierdzewnych.

Ważne:

Przy skrawaniu zgrubnym i przerywanym konieczne należy obciągnąć ostrze osełką ręczną z węgla boru nr 558400 lub 558420.

długość całkowita: 180 mm

do otworów o \varnothing powyżej: 21 mm

Opis techniczny

do otworów o \varnothing powyżej	21 mm
chwyt kwadratowy	12 mm
długość całkowita	180 mm
Materiał ostrza 	P20/K25