

HOLEX®**Noże czołowe, prawe, zbliżone do DIN 4977 (ISO 5), M20, chwyt kwadratowy:
10 mm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	296715 10
GTIN	4045197884961
Klasa artykułu	22E

Opis

Wykonanie:

wyposażone w płytki skrawające z węglików spiekanych, szlifowane diamentem.

Zastosowanie:

P20/K25 do obróbki stali i żeliwa.

M20 do obróbki stali nierdzewnych.

Ważne:

Przy skrawaniu zgrubnym i przerywanym konieczne należy obciągnąć ostrze osetką ręczną z węglika boru nr 558400 lub 558420.

długość całkowita: 90 mm

Opis techniczny

chwyt kwadratowy	10 mm
długość całkowita	90 mm
Materiał ostrza 	M20