

**HOLEX®****Noże czołowe, prawe, zbliżone do DIN 4977 (ISO 5), M20, chwyt kwadratowy:  
12 mm**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	296715 12
GTIN	4045197884978
Klasa artykułu	22E

## Opis

**Wykonanie:**

wyposażone w płytki skrawające z węglików spiekanych, szlifowane diamentem.

**Zastosowanie:**

P20/K25 do obróbki stali i żeliwa.

M20 do obróbki stali nierdzewnych.

**Ważne:**

Przy skrawaniu zgrubnym i przerywanym konieczne należy obciągnąć ostrze osetką ręczną z węglika boru nr 558400 lub 558420.

długość całkowita: 100 mm

## Opis techniczny

chwyt kwadratowy	12 mm
długość całkowita	100 mm
Materiał ostrza &nbsp;	M20