

FLUKE.

Próbniki napięcia i omomierze, Typ: T130



Dane zamówienia

Numer katalogowy	473090 T130
GTIN	095969610506
Klasa artykułu	47H

Opis

Wykonanie:

Dwubiegunowe próbniki napięcia z ergonomiczną obsługą jednoręczną, do sprawdzania gniazd wtykowych. Wskazania wartości pomiarowych z podświetleniem tła. Wskazania stanu baterii - przy rozładowanej baterii zmierzona wartość napięcia jest nadal wyświetlana. Nasuwane końcówki pomiarowe ze wskaźnikiem zużycia. **Wersja zgodna z wymaganiami VDE.**

Funkcja:

IP64: Ochrona przed rozpryskującą się wodą ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

Zastosowanie:

Do profesjonalnych, wielostopniowych pomiarów napięcia, biegunowości i ciągłości obwodów.

Norma:

HSE GS 38 (Messspitzen); IEC EN 61243-3.

Opis techniczny

prąd kontrolny wyłącznika ochronnego różnicowego FI/ RCD	tak
wskaźnik	LED / LCD

Karta danych

zakres wskazań napięcia AC	6 - 690 V
zakres wskazań napięcia DC	6 - 690 V
próbnik faz	100V – 690V
Kalibracja	I1
podświetlenie miejsca pomiaru	tak
kontrola kierunku pola wirującego	tak
kontrola biegunowości	tak
kontrola ciągłości obwodu	optyczna / akustyczna
kategoria przepięcia	CAT III 690 V
kategoria przepięcia	CAT IV 600 V
stopień ochrony IP	IP 64
pomiar częstotliwości	40 - 400 Hz
Funkcja latarki	tak
Liczba dołączonych baterii	2
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081551 LR3
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
Rodzaj produktu	Próbniki napięcia

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/473090-T130>