

FLUKE.

**Próbniki napięcia i omomierze, Typ: T90****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	473090 T90
GTIN	095969599672
Klasa artykułu	47H

**Opis****Wykonanie:**

Dwubiegunowe próbniki napięcia z ergonomiczną obsługą jednoręczną, do sprawdzania gniazd wtykowych. Wskazania wartości pomiarowych z podświetleniem tła. Wskazania stanu baterii - przy rozładowanej baterii zmierzona wartość napięcia jest nadal wyświetlana. Nasuwane końcówki pomiarowe ze wskaźnikiem zużycia.

**Funkcja:**

IP54: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i osadami pyłów wewnątrz (zabezpieczenie przed pyłem) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

**Zastosowanie:**

Do profesjonalnych, wielostopniowych pomiarów napięcia, biegunowości i ciągłości obwodów.

**Norma:****HSE GS 38 (Messspitzen); IEC EN 61243-3.**

stopień ochrony IP: IP 54

Kalibracja: I1

zakres wskazań napięcia AC: 12 - 690 V

zakres wskazań napięcia DC: 12 - 690 V

wskaźnik: Latarka prętowa LED,

kontrola biegunowości: tak

kontrola ciągłości obwodu: optyczna / akustyczna

prąd kontrolny wyłącznika ochronnego różnicowego FI/RCD: tak

## Opis techniczny

pomiar częstotliwości	40 - 400 Hz
prąd kontrolny wyłącznika ochronnego różnicowego FI/ RCD	tak
kontrola ciągłości obwodu	optyczna / akustyczna
zakres wskazań napięcia AC	12 - 690 V
Kalibracja	I1
stopień ochrony IP	IP 54
kategoria przepięcia	CAT II 690 V
kategoria przepięcia	CAT III 600 V
zakres wskazań napięcia DC	12 - 690 V
kontrola biegunowości	tak
wskaźnik	Latarka prętowa LED,
Funkcja latarki	tak
Liczba dołączonych baterii	2
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081551 LR3
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
zasilanie bat.	2× 081561 LR3
Rodzaj produktu	Dwubiegunowe próbniki napięcia

## Usługi

Kalibracja próbników napięcia	017870
-------------------------------	--------

## Akcesoria

Baterie alkaliczno-manganowe typ LR3	081556 LR3
Baterie alkaliczno-manganowe wielkość międzynarodowa LR3	081561 LR3