

FLUKE.

**Mierniki cęgowe prawdziwej wartości skutecznej, Typ: 323****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	473290 323
GTIN	095969623742
Klasa artykułu	47H

**Opis****Wykonanie:**

Mierniki cęgowe prawdziwej wartości skutecznej o dużych, czytelnych wskazaniach LCD, o wąskim kształcie i ergonomicznej konstrukcji.

**Norma:****EN 61010-1****w dostawie::**

W komplecie baterie 2x nr 081561 rozm. LR3, przewody pomiarowe i tapicerowana torba.

Kalibracja: I4

zakres wskaźnika: 4000

dokładność podstawowa: 2 %

kontrola ciągłości obwodu:  $\leq 70 \Omega$

metoda pomiarowa: TRUE RMS (AC)

funkcja pamięci: HOLD

napięcie przemiennie AC: 0,1 V – 600 V

**Opis techniczny**

oporność	0,1 $\Omega$ – 4000 $\Omega$
----------	------------------------------

zakres wskaźnika	4000
napięcie stałe DC	0,1 V – 600 V
kontrola ciągłości obwodu	$\leq 70 \Omega$
napięcie przemienne AC	0,1 V – 600 V
funkcja pamięci	HOLD
kategoria przepięcia	CAT III 600 V
kategoria przepięcia	CAT IV 300 V
maks. rozwartość szczęk	30 mm
metoda pomiarowa	TRUE RMS (AC)
prąd przemienny AC	0,1 A – 400 A
dokładność podstawowa	2 %
Liczba dołączonych baterii	2
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081561 LR3
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
zasilanie bat.	2× 081561 LR3
Kalibracja	I4
Rodzaj produktu	Mierniki kleszczowe

## Usługi

Kalibracja mierników kleszczowych Typ D	017720 D
Kalibracja DAkkS Mierniki kleszczowe Typ D	016790 D

## Akcesoria

Baterie alkaliczno-manganowe typ LR3	081556 LR3
Baterie alkaliczno-manganowe wielkość międzynarodowa LR3	081561 LR3