

HOLEX®**Noże do gwintów, prawe, zbliżone do DIN 282 (ISO 12), M20, chwyt kwadratowy: 16 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	297165 16
GTIN	4045197885678
Klasa artykułu	22E

Opis**Wykonanie:**

wyposażone w płytki skrawające z węglików spiekanych, szlifowane diamentem.

Zastosowanie:

P20/K25 do obróbki stali i żeliwa.

M20 do obróbki stali nierdzewnych.

Ważne:

Przy skrawaniu zgrubnym i przerywanym konieczne należy obciągnąć ostrze osełką ręczną z węgla boru nr 558400 lub 558420.

długość całkowita: 125 mm

Opis techniczny

chwyt kwadratowy	16 mm
długość całkowita	125 mm
Materiał ostrza 	M20