

HOLEX®**Noże tokarskie, prawe, zbliżone do DIN 4978 (ISO 3), M20, chwyt kwadratowy: 10 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	296755 10
GTIN	4045197885432
Klasa artykułu	22E

Opis**Wykonanie:**

wyposażone w płytki skrawające z węglików spiekanych, szlifowane diamentem.

Zastosowanie:

P20/K25 do obróbki stali i żeliwa.

M20 do obróbki stali nierdzewnych.

Ważne:

Przy skrawaniu zgrubnym i przerywanym konieczne należy obciągnąć ostrze osetką ręczną z węglika boru nr 558400 lub 558420.

długość całkowita: 90 mm

Opis techniczny

chwyt kwadratowy	10 mm
długość całkowita	90 mm
Materiał ostrza 	M20