

bimos

Krzesło warsztatowe obrotowe, pianka poliuretanowa, ze ślizgami, niskie, kolor: BLACK**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	965300 BLACK
GTIN	4016849625102
Klasa artykułu	96B

Opis**Wykonanie:**

Siedzisko i oparcie z miękkiej pianki poliuretanowej. #Łatwe do utrzymania w czystości, zmywalne, solidne i odporne na kwasy i zasady oraz wpływy mechaniczne.

Ergonomiczne obicie komfortowe ze wsparciem dla kręgosłupa lędźwiowego i praktycznym uchwytem do przesuwania.

Norma:**DIN 68877****Opis techniczny**

głębokość siedziska	470 mm
możliwość uzupełnienia o parę podłokietników	tak
Sposób regulacji wysokości	Dźwignia regulacji wysokości
materiał siedzenia	pianka poliuretanowa
Wysokość oparcia:	580 mm

wykonanie podstawy	Ślizg
kolor tapicerki	czarny
wykonanie podstawy	Stopka krzyżowa 5-ramienna
wykonanie mechanizmu regulacji wysokości	Amortyzator gazowy
płynna regulacja wysokości	tak
masa	14 kg
materiał podstawy	stal
materiał oparcia	pianka poliuretanowa
szerokość siedziska	460 mm
Seria	Work-Tec
wersja	bez kółek
nośność krzesła	120 kg
regulacja wysokości	450 - 630 mm
Rodzaj produktu	Obrotowe krzesło warsztatowe

Akcesoria

Ślizgi(1 zestaw = 5 szt.)

963188