

bimos

Krzesło warsztatowe obrotowe, pianka poliuretanowa, ze ślizgami i obręczą na stopy, wysokie, kolor: BLACK**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	965302 BLACK
GTIN	4016849625539
Klasa artykułu	96B

Opis**Wykonanie:**

Siedzisko i oparcie z miękkiej pianki poliuretanowej. #Łatwe do utrzymania w czystości, zmywalne, solidne i odporne na kwasy i zasady oraz wpływy mechaniczne.

Ergonomiczne obicie komfortowe ze wsparciem dla kręgosłupa lędźwiowego i praktycznym uchwytem do przesuwania.

Norma:**DIN 68877****Opis techniczny**

możliwość uzupełnienia o parę podłokietników	tak
materiał oparcia	pianka poliuretanowa
szerokość siedziska	460 mm
Sposób regulacji wysokości	Dźwignia regulacji wysokości
wykonanie podstawy	Ślizg z obręczą na stopy

płynna regulacja wysokości	tak
Wysokość oparcia:	580 mm
materiał podstawy	stal
głębokość siedziska	470 mm
kolor tapicerki	czarny
wykonanie podstawy	Stopka krzyżowa 5-ramienna
wykonanie mechanizmu regulacji wysokości	Amortyzator gazowy
masa	16 kg
materiał siedzenia	pianka poliuretanowa
Seria	Work-Tec
wersja	duża wysokość siedziska
nośność krzesła	120 kg
regulacja wysokości	590 - 860 mm
Rodzaj produktu	Obrotowe krzesło warsztatowe

Akcesoria

Ślizgi(1 zestaw = 5 szt.)

963188