



## Zwornice jednoręczne przekładane, rozstaw: 300 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	860285 300
GTIN	4008158034591
Klasa artykułu	83K

### Opis

#### Wykonanie:

Ergonomicznie ukształtowany uchwyt z 2 rodzajów tworzywa sztucznego, czerniona szyna ze stali ciągnionej. Rozwieranie **bez użycia narzędzi, możliwość przekładania** dzięki sprytnemu rozwiązaniu mechanizmu luzowania w części górnej. Dźwignia zwalniająca do szybkiego przesuwania.

#### Zastosowanie:

Uniwersalne zastosowanie, komfortowa obsługa jednoręczna przy wytwarzaniu nacisku (do 2000 N).

przekrój prowadnicy: 19×6 mm

zakres rozwierania: 170 - 510 mm

wysięg: 80 mm

### Opis techniczny

Rozstaw	300 mm
zakres rozwierania	170 - 510 mm
wysięg	80 mm

przekrój przewodnicy

19×6 mm