

bimos

Krzesło warsztatowe obrotowe, skóra syntetyczna, ze ślizgami, niskie, kolor: BLACK**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	965306 BLACK
GTIN	4016849624440
Klasa artykułu	96B

Opis**Wykonanie:**

Siedzenie i oparcie pokryte skórą syntetyczną, komfortowe i miękkie. Zmywalne i łatwe do pielęgnacji.

Ergonomiczna, komfortowa tapicerka z podparciem kręgosłupa lędźwiowego i z praktycznymi, przesuwającymi uchwyty.

Norma:**DIN 68877****Opis techniczny**

materiał siedzenia	sztuczna skóra
kolor tapicerki	czarne
głębokość siedziska	470 mm
Sposób regulacji wysokości	Dźwignia regulacji wysokości
możliwość uzupełnienia o parę podłokietników	tak

materiał podstawy	stal
Wysokość oparcia:	580 mm
masa	13,5 kg
wykonanie mechanizmu regulacji wysokości	Amortyzator gazowy
szerokość siedziska	460 mm
wykonanie podstawy	Ślizg
wykonanie podstawy	Stopka krzyżowa 5-ramienna
Seria	Work-Tec
wersja	bez kółek
nośność krzesła	120 kg
regulacja wysokości	450 - 630 mm
Rodzaj produktu	Obrotowe krzesło warsztatowe

Akcesoria

Ślizgi(1 zestaw = 5 szt.)	963188
---------------------------	--------