

Garant**ZeroClamp - sworznie mocujące z gwintem wewnętrznym, Typ: 25M10****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	360025 25M10
GTIN	4045197885333
Klasa artykułu	310

Opis**Wykonanie:**

Z gwintem wewnętrznym i odpowiednim wkrętem bez łba Mocowanie w punkcie zerowym systemu GARANT ZeroClamp jest ważną funkcją dla nowoczesnych systemów produkcyjnych, w szczególności w produkcji zautomatyzowanej. Specjalny interfejs stykowy zapewnia precyzyjną i niezawodną powtarzalność punktów zerowych. Pneumatyczna siła mocowania systemu utrzymuje obrabiane elementy w żądanym położeniu, co umożliwia ich szybką i dokładną wymianę bez konieczności ponownej zmiany położenia. Zmniejsza to nakłady na przezbrajanie i zwiększa produktywność. Mocowanie w punkcie zerowym systemu GARANT ZeroClamp jest niezbędne dla wydajnych procesów produkcyjnych. Dowiedz się więcej o innowacyjnej technologii GARANT ZeroClamp i zoptymalizuj swoją produkcję.

Opis techniczny

Ø centrowania D	25 mm
gwint M ₂ zewnętrzny	M12
gwint M ₁ zewnętrzny	M10
odpowiednie do gniazd mocujących o Ø	120 mm

Seria	ZeroClamp
Tolerancja Ø zewn.	h6
Rodzaj produktu	sworznia mocującego