

**KERN****Wagi kompaktowe, typ EMB, maks. zakres ważenia: 10000 g**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	479452 10000
GTIN	4045761161429
Klasa artykułu	47D

## Opis

### Wykonanie:

Bardzo prosta obsługa za pomocą 2 przycisków.

- **funkcja tary (funkcja doważania) do łatwego zerowania wskazania**
- **zasilanie bateriami, automatyczne wyłączenie po 3 minutach**
- **możliwość podłączenia zasilacza sieciowego.**

duży, podświetlony wyświetlacz LCD (wys. cyfr 21 mm). Szalka ze stali stopowej.

### w dostawie::

2 baterie nr 081556, wielk. LR6.

### Wyp. dodatkowe:

6 baterii nr 081556, wielk. LR6, adapter sieciowy albo akumulator na zamówienie.

Kalibracja: K2

odczyt: 5 g

wymiary szalki: 320×260

szerokość: 320 mm

głębokość: 300 mm

wysokość: 60 mm

masa netto: 2,6 kg

## Opis techniczny

wysokość	60 mm
głębokość	300 mm

wymiary szalki	320×260
odczyt	5 g
szerokość	320 mm
masa netto	2,6 kg
maks. zakres ważenia	10000 g
liczba baterii	2
z bateriami / akumulatorkami	081556 LR6
Kalibracja	K2

## Usługi

Znakowanie opis laserowy	018940
Kalibracja wag maks. zakres ważenia 50 kg	018920 50
Kalibracja DAkkS Waga maksymalny zakres ważenia 50	019700 50

## Akcesoria

Baterie alkaliczno-manganowe typ LR6	081556 LR6
--------------------------------------	------------