

KERN**Wagi kompaktowe, typ EMB, maks. zakres ważenia: 20000 g**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	479452 20000
GTIN	4045761161436
Klasa artykułu	47D

Opis

Wykonanie:

Bardzo prosta obsługa za pomocą 2 przycisków.

- **funkcja tary (funkcja doważania) do łatwego zerowania wskazania**
- **zasilanie bateriami, automatyczne wyłączenie po 3 minutach**
- **możliwość podłączenia zasilacza sieciowego.**

duży, podświetlony wyświetlacz LCD (wys. cyfr 21 mm). Szalka ze stali stopowej.

w dostawie::

2 baterie nr 081556, wielk. LR6.

Wyp. dodatkowe:

6 baterii nr 081556, wielk. LR6, adapter sieciowy albo akumulator na zamówienie.

Kalibracja: K2

odczyt: 10 g

wymiary szalki: 320×260

szerokość: 320 mm

głębokość: 300 mm

wysokość: 60 mm

masa netto: 2,6 kg

Opis techniczny

szerokość	320 mm
wymiary szalki	320×260

masa netto	2,6 kg
wysokość	60 mm
odczyt	10 g
głębokość	300 mm
maks. zakres ważenia	20000 g
z bateriami / akumulatorkami	081556 LR6
liczba baterii	2
Kalibracja	K2

Usługi

Znakowanie opis laserowy	018940
Kalibracja wag maks. zakres ważenia 50 kg	018920 50
Kalibracja DAkkS Waga maksymalny zakres ważenia 50	019700 50

Akcesoria

Baterie alkaliczno-manganowe typ LR6	081556 LR6
--------------------------------------	------------