

HOLEX®**Dwustronny klucz płaski, chromowane, rozwartość klucza: 18X21 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	610950 18X21
GTIN	4045197159328
Klasa artykułu	62A

Opis**Wykonanie:**

Kute matrycowo. O wąskich zakresach tolerancji rozwartości. Chwył owalny.
Chwył owalny.

Norma:**DIN 3110 / ISO 3318****Materiał:**

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.
długość klucza L: 235 mm
maksymalna szerokość szczęki b1: 40 mm
maksymalna szerokość szczęki b2: 47 mm
maksymalna wysokość szczęki h: 8 mm

Opis techniczny

maksymalna wysokość szczęki h	8 mm
rozwartość klucza 1	18 mm
rozwartość klucza 2	21 mm
maksymalna szerokość szczęki b1	40 mm
maksymalna szerokość szczęki b2	47 mm
rozwartości kluczy	metryczny
długość klucza L	235 mm
norma	DIN 3110
norma	ISO 3318

położenie szczęki 1	15 stopni
położenie szczęki 2	15 stopni
powierzchnia	chromowane
Atrybut nazwy produktu	chromowane
nieiskrzący	nie
z obu stron taki sam wymiar pod klucz	nie