

**Groty wymienne do Torx Plus®, profil Torx-Plus®: 10IP****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 659996 10IP |
| GTIN | 2050001930613 |
| Klasa artykułu | 66F |

Opis**Pasuje do :**

Asortyment wkrętek dynamometrycznych, nr 659990.

długość całkowita: 175 mm

moment obrotowy: 2 Nm

Opis techniczny

| | |
|---------------------------------------|----------------------------|
| kształt czopu lub gniazda wyjściowego | wkrętek do śrub TORX PLUS® |
| długość całkowita | 175 mm |
| Ø grotu | 6,3 mm |
| profil Torx-Plus® | 10IP |
| moment obrotowy | 2 Nm |

Akcesoria

| | |
|--|------------|
| Uchwyt do wkrętek dynamometrycznych maksymalny moment obrotowy 500 cNm | 659991 500 |
|--|------------|