

**HOLEX®****Dwustronny klucz płaski, chromowane, rozwartość klucza: 19X22 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	610950 19X22
GTIN	4045197159335
Klasa artykułu	62A

**Opis****Wykonanie:**

Kute matrycowo. O wąskich zakresach tolerancji rozwartości. Chwył owalny.  
Chwył owalny.

**Norma:****DIN 3110 / ISO 3318****Materiał:**

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.  
długość klucza L: 235 mm  
maksymalna szerokość szczęki b1: 44 mm  
maksymalna szerokość szczęki b2: 49 mm  
maksymalna wysokość szczęki h: 8 mm

**Opis techniczny**

maksymalna szerokość szczęki b1	44 mm
maksymalna szerokość szczęki b2	49 mm
rozwartość klucza 1	19 mm
rozwartość klucza 2	22 mm
maksymalna wysokość szczęki h	8 mm
rozwartości kluczy	metryczny
długość klucza L	235 mm
norma	DIN 3110
norma	ISO 3318

położenie szczęki 1	15 stopni
położenie szczęki 2	15 stopni
powierzchnia	chromowane
Atrybut nazwy produktu	chromowane
nieiskrzący	nie
z obu stron taki sam wymiar pod klucz	nie