



Dwustronny klucz płaski, chromowane, rozwartość klucza: 27X32 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	610950 27X32
GTIN	4045197281418
Klasa artykułu	62A

Opis

Wykonanie:

Kute matrycowo. O wąskich zakresach tolerancji rozwartości. Chwył owalny. Chwył owalny.

Norma:

DIN 3110 / ISO 3318

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.
 długość klucza L: 299 mm
 maksymalna szerokość szczęki b1: 60 mm
 maksymalna szerokość szczęki b2: 70 mm
 maksymalna wysokość szczęki h: 10 mm

Opis techniczny

maksymalna szerokość szczęki b2	70 mm
maksymalna wysokość szczęki h	10 mm
rozwartość klucza 2	32 mm
maksymalna szerokość szczęki b1	60 mm
rozwartość klucza 1	27 mm
rozwartości kluczy	metryczny
długość klucza L	299 mm
norma	DIN 3110
norma	ISO 3318

położenie szczęki 1	15 stopni
położenie szczęki 2	15 stopni
powierzchnia	chromowane
Atrybut nazwy produktu	chromowane
nieiskrzący	nie
z obu stron taki sam wymiar pod klucz	nie