

HOLEX®**Dwustronny klucz płaski, chromowane, rozwartość klucza: 20X22 mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 610950 20X22 |
| GTIN | 4045197159342 |
| Klasa artykułu | 62A |

Opis**Wykonanie:**

Kute matrycowo. O wąskich zakresach tolerancji rozwartości. Chwył owalny.
Chwył owalny.

Norma:**DIN 3110 / ISO 3318****Materiał:**

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.
długość klucza L: 235 mm
maksymalna szerokość szczęki b1: 45 mm
maksymalna szerokość szczęki b2: 49 mm
maksymalna wysokość szczęki h: 8 mm

Opis techniczny

| | |
|---------------------------------|-----------|
| rozwartość klucza 2 | 22 mm |
| maksymalna szerokość szczęki b2 | 49 mm |
| maksymalna wysokość szczęki h | 8 mm |
| maksymalna szerokość szczęki b1 | 45 mm |
| rozwartość klucza 1 | 20 mm |
| rozwartości kluczy | metryczny |
| długość klucza L | 235 mm |
| norma | DIN 3110 |
| norma | ISO 3318 |

| | |
|---------------------------------------|------------|
| położenie szczęki 1 | 15 stopni |
| położenie szczęki 2 | 15 stopni |
| powierzchnia | chromowane |
| Atrybut nazwy produktu | chromowane |
| nieiskrzący | nie |
| z obu stron taki sam wymiar pod klucz | nie |